

小型卓上スピナー Compact Spin Coater for Labo

labo-coat series

特長

- ・【最小・最軽量クラス・簡単操作設定】
- ・安価な価格設定、コンパクト設計
- ・独自開発の制御基盤システム(操作ボタン2箇所)
回転数・加速時間・回転数保持時間・減速時間を簡易設定
- ・持ち運びが便利なハンディー軽量タイプ！

【labo-coat-1】



装置仕様

- 1、本体サイズ：W140×D205×H195mm（安全蓋開放時:330mmH）
- 2、本体重量：3.3Kg
- 3、回転数：2000~8000rpm(MAX)
- 4、対象基板サイズ：1インチ(MAX25mm□×1.1mmt相当)
※規格外サイズは、別途ご相談ください
- 5、基板吸着方法：真空ポンプによる吸着
(真空ポンプ/本体内部蔵タイプ)
- 6、AC電源/100V/2A/コンセント
- 7、カップ蓋を標準装備し、安全にご使用いただけます（安全インターロック制御）
- 8、カップ：Φ130mm（材質:SUS304）
- 9、吸着テーブル：Φ9mmorΦ21mm（材質：デルリン）

【labo-coat-2】



装置仕様

- 1、本体サイズ：W170×D205×H195mm（安全蓋開放時:370mmH）
- 2、本体重量：3.5Kg
- 3、回転数:2000~8000rpm(MAX)
- 4、対象基板サイズ：2インチ(MAX50mm□×1.1mmt相当)
※規格サイズは別途ご相談ください。
- 5、基板吸着方法：真空ポンプによる吸着
(真空ポンプ/本体内部蔵タイプ)
- 6、AC電源/100V/2A/コンセント
- 7、カップ蓋を標準装備し、安全にご使用いただけます(安全インターロック制御)
- 8、カップ：Φ170mm（材質:SUS304）
- 9、吸着テーブル：Φ46mm（材質：デルリン）

※スピナーレンタル

このような時は、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さい。

- ・装置導入が難しい。
- ・既存の装置が故障した時。
- ・急遽、スピナーが必要になった。
- ・長期間貸出、レンタル希望。（1か月～1年間以上）
- ・保守、メンテナンス、固定資産税、管理コストを抑えたい。

ネクス株式会社

〒176-0001 東京都練馬区練馬1-20-8日建練馬ビル2F

TEL：03-4400-1100 FAX：03-6685-6233

E-mail：info@ncx.jp

