



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL L22/12CM

Область применения:

Быстросхватывающий дисперсионный клей предназначен для склеивания бокового клапана бумажного мешка, пакета или коробки с покрытием и без покрытия, а также, для клапанов коробов из картона, гофрокартона и микрогофрокартона при нанесении клея диском. Клей подходит для склейки немногослойных гильз рулонных гигиенических изделий, производимых на высокоскоростном оборудовании.

Химическая основа:

Модифицированный пластифицированный клей на основе специальной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия для любых видов картона и бумаги. Клей имеет высокую скорость схватывания и обеспечивает пониженный расход, применим для пищевой упаковки.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	15 -16 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	3500 - 3800 мПас
Содержание сухого остатка:	51 ± 1 %
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0 – 6.0

Способ нанесения клея: диск, вал, сопло с ракелем.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.