



**ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛЕЕВ
ООО “ТПК ЭВОЛЮЦИЯ”**

Адрес: 111141, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Новогиреево, ул. Кусковская, д. 20А, помещ. 1/1
E-mail: mail@evocol.ru
www.evocol.ru

EVOCOL EX17/48LV/UV

Область применения:

Быстрохватывающий дисперсионный клей с добавкой UV (видимый клеевой шов) для склеивания клапанов коробов из картона, гофрокартона и микрогофрокартона. Применяется для форсуночного нанесения (0.4 мм), в т.ч. для аппликаторов Valco Melton, Nordson, HNS и др. Также, клей применим для склейки лакированных и нелакированных картонов и мелованных бумаг при фальцесклейке клапанов коробочек форсунками.

Химическая основа:

Модифицированный клей на основе специальной сополимерной дисперсии.

Особенности применения:

Высокая начальная и последующая адгезия создается для трех- и пятислойного целлюлозного и макулатурного микрогофрокартона. Клей предназначен для работы на высоких скоростях склейки и обеспечивает пониженный расход. Применим для пищевой упаковки. Не пересыхает в форсунках и системе подачи клея.

Физико-химические технические характеристики:

Условная вязкость по кружке ВМС:	4-5 сек
Динамическая Вязкость (Brookfield RVT 4/20):	600-800 мПас
Содержание сухого остатка:	49 -52%
Концентрация водородных ионов (РН):	4.0 – 6.0

Способ нанесения клея: форсунка.

Хранение и переработка:

Хранить в плотно закрытых упаковках. Рекомендуется переработать клей в течение 6 месяцев. Избегать долговременного попадания солнечных лучей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ - температура хранения не ниже +1 °С! Оптимальная температура хранения +(15-25) °С.

Очистка оборудования и инструментов:

Невысохшие пятна клея легко очищаются водой. Высохший клей рекомендуется удалять растворителем, например, EVOCLEAN 25.

Дополнительная информация:

Рекомендуем применять клей для вышеуказанных областей применения. Наши рекомендации основаны на нашем опыте, однако мы рекомендуем проводить качественные испытания в полном объеме требований, предназначенных для определения пригодности для данной конкретной задачи.